

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, CBN825, įpjovos plotis w: 5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273746 5 |
| GTIN | 4045197643629 |
| Produktų klasė | 21H |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Įpjovos pločio w tolerancija | ±0,03 mm |
| Įpjovos plotis w | 5 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | CBN |
| Pagrindinis naudojimas | H |
| Įjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kietlydinys | CBN825 |
| Keitimų / įjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. |
| Produkto rūšis | Griovelio įjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------|---|
| Plienas <55 HRC | tinka | 100 m/min | H |
| Plienas <60 HRC | tinka | 100 m/min | H |
| Plienas <67 HRC | tinka | 100 m/min | H |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| nereguliarus | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |