

Garant**Atpjovimo plokštelė Sferinė, CU7025, įpjovos plotis w: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273736 6
GTIN	4045197579287
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	6 mm
Įpjovos pločio w tolerancija	±0,04 mm
Pastūma f	0,12 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a _p	0,8 - 2,3 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7025
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	neutral.
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	210 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
nepertraukiamas	tinka		
sausasis	tinka		