

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, Ø 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302140 3
GTIN	4019208193144
Produktų klasė	33D

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

Techninis aprašymas

Ø D	12 mm
Užspaudimo Ø D ₁	3 mm
Išorinis Ø	12 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 12 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

