


**VCMW 160404, BUX220, Pjovimo briaunų forma: M**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	265788 M
GTIN	4045197818218
Produktų klasė	22I

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Vienkartinis modelis.
- Su vienpuse pjovimo briauna.

**Pastaba:**

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briaunų forma: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 0,25 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,2 mm/aps,
Kietlydinys	BUX220
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 0,25 mm
Pjovimo briaunų forma	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	CBN
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMW 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto pavadinimo požymis	BUX220
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui