

Garant
SCMT 09T308, Rūšis: HB7120-1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260763 HB7120-1
GTIN	4045197818607
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SCMT 09T308 HB7120-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 09T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui