

Garant**RC.X 1003, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Produktų klasė	21G

Aprašymas

RC.X 1003 HB7140-1 Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1003
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui