

Garant
Nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 32/6 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273780 32/6
GTIN	4045197607928
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656– 273670.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 273994 arba Nr. 319132 / 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

galima atpjauti pagal ašį; ne
kai maksimalus ruošinio Ø: 110 mm

Aukštis h₁: 25 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 150 mm

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	32 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Įpjovos plotis w	6 mm
Aukštis h ₁	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Paskirtis	neutralus

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis