

**Garant****WCHX 090308, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Produktų klasė	21K

## Aprašymas

**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 18.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 18 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/minPjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 180 m/min

## Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	180 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 090308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekinimui