

Garant**WCHX 070304, Tipas: SM**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268484 SM
GTIN	4045197470669
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 15.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 15 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Tipas	SM
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 070304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	15 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui