

Garant

Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 40/5mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	273790 40/5
GTIN	4045197640345
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Įpjovos plotis w	5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	13 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	60 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500