

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė lygi, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 13mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329940 13
GTIN	2050001922779
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliai apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	13 mm
Profilis	apvalūs
Užveržimo plokštuma	lygus
Kietis	60 HR

Ilgis l	53 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė