

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 59mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329944 59     |
| GTIN             | 2050001923967 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |   |
|---------------------|---|
| Užspaudimo Ø        | 59 mm                                     |
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Kietis              | 60 HR                                     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Profilis       | apvali           |
| Ilgis l        | 53 mm            |
| Laikiklis      | SK 80            |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |