

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 19mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329944 19     |
| GTIN             | 2050001923561 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|              |        |
|--------------|--------|
| Užspaudimo Ø | 19 mm  |
| Kietis       | 60 HR  |
| Profilis     | apvali |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Ilgis l             | 53 mm                                     |
| Laikiklis           | SK 80                                     |
| Produkto rūšis      | Užspaudimo įvorė                          |