



Užspaudimo įvorė minkšta, SK 65, Pradinės kiaurymės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329936 40
GTIN	2050001922687
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta įvorė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	40 mm
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė

