

HAINBUCH
Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 10 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	329942 10
GTIN	2050001923479
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas Ø.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	10 mm
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	Skersiniai grioveliai

Profilis	apvali
Ilgis l	53 mm
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė