



## Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V, Tipas: DS04/150



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077511 DS04/150
GTIN	2050001741257
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin **ramiai veikiantis** variklis ilgaamžis net ir **naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.**

Su 25,4 mm velenu.

Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

#### Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Naudojama galia: 250 W

maksimalus sūkių skaičius: 2900 min<sup>-1</sup>

Šlifavimo disko Ø D: 150 mm

šlifavimo disko plotis T: 25 mm

šlifavimo disko kiaurymės Ø H: 25,4 mm

Svoris: 14 kg

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	2900 min <sup>-1</sup>
Svoris	14 kg
Naudojama galia	250 W
Gamintojo pavadinimas	DS04/150

šlifavimo disko plotis T	25 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	25,4 mm
Šlifavimo disko Ø D	150 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais

## Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596100 EK80
Mašinų stovai Tinka mašinai DS04	077513 DS04
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC46	596100 SC46
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596100 C800
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596100 SC80
Įrankių laikymo stalas dešinėje Tipas AT1	077525 AT1
Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas DS1	077509 DS1
Įrankių laikymo stalas kairėje Tipas AT1	077519 AT1