

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 21 mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329944 21
GTIN	2050001923585
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	21 mm
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais

Kietis	60 HR
Ilgis l	53 mm
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė