

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 61 mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329944 61 |
| GTIN | 2050001923981 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|---|
| Užspaudimo Ø | 61 mm |
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Kietis | 60 HR |

| | |
|----------------|------------------|
| Profilis | apvali |
| Ilgis l | 53 mm |
| Laikiklis | SK 80 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |