



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 35mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329940 35
GTIN	2050001922991
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	35 mm
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	lygus
Profilis	apvalūs

Ilgis l	53 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė