



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 78mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329940 78     |
| GTIN             | 2050001923424 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Užspaudimo Ø        | 78 mm   |
| Kietis              | 60 HR   |
| Profilis            | apvalūs |
| Užveržimo plokštuma | lygus   |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Ilgis l        | 53 mm                |
| Modelis        | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis      | SK 80                |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė     |