

**Užspaudimo įvorė lygi, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329940 70
GTIN	2050001923349
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø	70 mm
Profilis	apvalūs
Kietis	60 HR
Užveržimo plokštuma	lygus

Ilgis l	53 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė