

HAINBUCH

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 80, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 57mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329944 57
GTIN	2050001923943
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	57 mm
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Profilis	apvali

Kietis	60 HR
Ilgis l	53 mm
Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė