



Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 63, Užspaudimo ribos: 0,3-8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307730 0,3-8
GTIN	2050001690012
Produktų klasė	33W

Aprašymas

Modelis:

- Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Tiekimo sudėtis:

Yra **užveržimo raktas** su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425	SW 4
Užspaudimo ribos	0,3 - 8 mm
Konstrukcija	standartinis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	96 mm
Išorinis Ø D	36 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893-1
Forma	A

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25 000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤30 μm
maksimalus užveržimo momentas M _{d maks.}	≤14 Nm
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas

Priedai

6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 4 mm	627481 4
--	----------