

HOLEX**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 40/18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319426 40/18
GTIN	4045197586810
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Modelis	Išilginė kiaurymė
Užveržimo Ø d ₂	18 mm
Ø d ₄	44 mm
Koto Ø d ₁	40 mm
l ₂	5 mm
l ₁	58 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

