

**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 50/16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319426 50/16 |
| GTIN | 4045197586872 |
| Produktų klasė | 32V |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Užveržimo Ø d ₂ | 16 mm |
| Ø d ₄ | 54 mm |
| Modelis | Išilginė kiaurymė |
| l ₂ | 5 mm |
| l ₁ | 75 mm |
| Koto Ø d ₁ | 50 mm |
| Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |

