



ER cangių įdėklas VARIA, V4, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319803 20
GTIN	4045197317575
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 yra 5,7 Nm ir gali būti pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 yra 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 25 mm

Išorinis Ø D: 34 mm

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	20
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	25 mm
Išorinis Ø D	34 mm

Laikiklis	V4
Produkto rūšis	Įspraustinė