



ER cangių įdėklas VARIA, V5, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319805 40
GTIN	2050001077912
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	40
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	30 mm
Išorinis Ø D	63 mm

Laikiklis

V5

Produkto rūšis

Įspraustinė