



ER cangių įdėklas VARIA, V3, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319801 16
GTIN	4045197317520
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 yra 5,7 Nm ir gali būti pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 yra 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 27 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	27 mm
skirta ER cangėms	16
Išorinis Ø D	28 mm

Laikiklis

V3

Produkto rūšis

Įspraustinė