



Galandimo mašina su dviem diskais DS su nusiurbimu, 400 V, Tipas: DS04/175A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077514 DS04/175A
GTIN	2050001674104
Produktų klasė	03S

Aprašymas

Modelis:

Galandimo mašina su dviem diskais su stove integruota nusiurbimo sistema.

Šlifavimo dulksės surenkamos vandens filtru ir toliau einančiais plastikiniu pirminiu ir antriniu filtru. **Parduodama be šlifavimo diskų.**

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

Naudojama galia: 250 W

maksimalus sūkių skaičius: 2900 min⁻¹

Šlifavimo disko Ø D: 175 mm

šlifavimo disko plotis T: 25 mm

šlifavimo disko kiaurymės Ø H: 51 mm

Nusiurbiamas kiekis: 6 m³/min

Techninis aprašymas

Naudojama galia	250 W
Svoris	83 kg

maksimalus sūkių skaičius	2900 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	DS04/175A
Nusiurbiamas kiekis	6 m ³ /min
šlifavimo disko plotis T	25 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	51 mm
Šlifavimo disko Ø D	175 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Galandinimo staklės su dviem diskais

Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596350 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36	596350 NK36
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596350 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596350 C800
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596350 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596350 SC80