



## Įdėklas VARIA, V3, Užveržimo Ø D1: 6mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319821 6
GTIN	4045197317605
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

#### Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

#### Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 16 mm

Išorinis Ø D: 25 mm

### Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	16 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm

Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	V3
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė