

**Užspaudimo įvorė minkšta, SK 80, Pradinės kiaurymės Ø: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329946 20
GTIN	2050001924193
Produktų klasė	33H

Aprašymas**Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta cangė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	20 mm
Profilis	apvali
Kietis	60 HR
Ilgis l	53 mm

Laikiklis	SK 80
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė