

**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 50/20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319426 50/20
GTIN	4045197586896
Produktų klasė	32V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d ₂	20 mm
Koto Ø d ₁	50 mm
l ₂	5 mm
l ₁	75 mm
Ø d ₄	54 mm
Modelis	Išilginė kiaurymė
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

