



## ER cangių įdėklas VARIA, V3, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319801 25
GTIN	4045197317544
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

#### Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 yra 5,7 Nm ir gali būti pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 yra 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 30 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

### Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	30 mm
Išorinis Ø D	42 mm

Laikiklis

V3

Produkto rūšis

Įspraustinė