



ER cangių įdėklas VARIA VX4, VX4, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319804 20
GTIN	2050001743473
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Modelis:

VX - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

Privalumai:

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	25 mm
skirta ER cangėms	20

Išorinis Ø D	34 mm
Laikiklis	VX4
Produkto rūšis	Įspraustinė