

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė lygi, Top 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 60mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329970 60
GTIN	2050001926692
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Rekomendacija:

Specialaus užspaudimo profilio cangės – pagal užsakymą.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	60 mm
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	lygus
Kietis	60 HR
Ilgis l	49 mm
Laikiklis	Top 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė