



## ER cangių įdėklas VARIA VX3, VX3, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319802 25
GTIN	2050001743657
Produktų klasė	33E

### Aprašymas

#### Modelis:

**VX** - tritaškis užveržimas integraliniu segmentiniu žiedu be skersinės jėgos. **Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.**

#### Privalumai:

- **Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.**
- **Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.**
- **Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.**

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

#### Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

### Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	30 mm

Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	VX3
Produkto rūšis	Įspraustinė