



Užspaudimo įvorė lygi, Top 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 52,5mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329970 52,5 |
| GTIN | 2050001926524 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Rekomendacija:

Specialaus užspaudimo profilio cangės – pagal užsakymą.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------|
| Užspaudimo Ø | 52,5 mm |
| Užveržimo plokštuma | lygus |
| Profilis | apvali |
| Kietis | 60 HR |
| Ilgis l | 49 mm |
| Laikiklis | Top 65 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |