



ER cangių įdėklas VARIA, V5, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319805 32
GTIN	2050001077905
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	30 mm
skirta ER cangėms	32
Išorinis Ø D	50 mm

Laikiklis	V5
Produkto rūšis	Įspraustinė