

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, HSK-F 63 A = 120, Užveržimo Ø D1: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308193 5
GTIN	4045197588098
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

GARANT: HSK darbinės plokštumos apdirbtos. **Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).**

Be srieginių kiaurymių balansavimo varžtams ir **be sriegio aušinimo skysčio vamzdeliui.**

Integruotas įrankio ilgio reguliavimas nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

Paskirtis:

- **Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6.**
- **Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.**

Tiekimo sudėtis:

Su ilgio reguliavimo varžtu (nuo užveržimo Ø D₁ 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450, išlyginimo varžtų rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	15 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	5 mm
Išorinis $\varnothing D$	22 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 120
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/308193-5>