



## Akumuliatorinis perforatorius, Tipas: M12CH4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Produktų klasė	03L

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
- Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
- Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.

**12 V / 4,0 Ah Red ličio jonų akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu POWERSTATE EC varikliu**, optimizuotas gręžti kiaurymėms Ø 4 – 10 mm betone ir mūre. Redlink Plus elektronika – apsauga nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

#### Privalumai:

Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su greitojo įkrovimo prietaisu, 2 × 18V akumuliatoriai HD dėžė.

#### Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

### Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	13 mm
--	-------

Svoris	1,9 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
Gamintojo pavadinimas	M12CH-402X
Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimalus smūgių skaičius	6575 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	4,4 m/s <sup>2</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Įrankių laikiklio forma	SDS-plus
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Smūgių energija	1,1 J
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Sūkių skaičiaus diapazonas	0 - 900 min <sup>-1</sup>
Kotas	SDS Plus
Akumuliatorių kiekis	2
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Akmuo
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas / perforatorius

## Priedai

Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 10 mm	787060 10
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC

1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3) Grąžto Ø 4-10 mm	787057 4-10
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Universalių grąžtų rinkinys Grąžto Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 12 mm	787060 12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Universalūs grąžtai su kietlydinio plokštelėmis su SDS plus laikikliu Grąžto Ø 8 mm	787060 8
Universalių grąžtų rinkinys ilgas Grąžto Ø 6-12 mm	787055 6-12