



Įdėklas VARIA, V4, Užveržimo Ø D1: 25mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319825 25 |
| GTIN | 4045197317711 |
| Produktų klasė | 33E |

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V3, V4 ir V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, iškili matavimo plokštuma.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 33 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 25 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 33 mm |

| | |
|----------------|--------------------|
| Išorinis Ø D | 42 mm |
| Laikiklis | V4 |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |