




Įdėklas VARIA, V5, Užveržimo Ø D1: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319829 12
GTIN	2050001077950
Produktų klasė	33E

Aprašymas

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje užspaudimo vietoje, todėl nekyla pavojaus susižeisti.
- Pjovimo įrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.
- Trumpa konstrukcija – mažesnės sąnaudos vienetui.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon arba Whistle-Notch kotu tvirtinimui.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VX3 ir VX4 esant 5,7 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinių raktų Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus užveržimo momentas V5 esant 10 Nm. Išimdami įdėklus, nesukite atramos.

Ypač trumpas modelis, išskili matavimo plokštuma. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	12 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	31 mm
Išorinis Ø D	42 mm

Laikiklis

V5

Produkto rūšis

Weldon įspraustinė