

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė lygi, Top 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 31,5mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329970 31,5   |
| GTIN             | 2050001927248 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Rekomendacija:

**Specialaus užspaudimo profilio cangės – pagal užsakymą.**

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Užspaudimo Ø        | 31,5 mm          |
| Profilis            | apvali           |
| Kietis              | 60 HR            |
| Užveržimo plokštuma | lygus            |
| Ilgis I             | 49 mm            |
| Laikiklis           | Top 65           |
| Produkto rūšis      | Užspaudimo įvorė |