

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318868 25
GTIN	2050001672629
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 130 mm

Užveržiamas ilgis L_1 : 102 mm

P: 40 mm

Išorinis \varnothing D: 102 mm

Techninis aprašymas

Užveržiamas ilgis L_1	102 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
P	40 mm
Išorinis \varnothing D	102 mm
Laikiklis	PSC 63

Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Peilio laikiklis