



**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, Top 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 38mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329974 38
GTIN	2050001927859
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Rekomendacija:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus), **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	38 mm
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Profilis	apvali
Kietis	60 HR
Ilgis l	49 mm
Laikiklis	Top 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė