

SWISS TOOLS

**Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, HSK-T 40, Laikiklio kvadratui: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318606 20
GTIN	2050001715319
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

**Techninis aprašymas**

Užveržiamas ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
P	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	80 mm
Laikiklis	HSK-T 40
Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis

