

SWISS TOOLS

Įrankio laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis, HSK-T 63, Laikiklio kvadratui: 20 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	318811 20
GTIN	2050001673107
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

ISO tekimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Vidinis aušinimas: taip

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 90 mm

Užveržiamas ilgis L_1 : 45 mm

P: 30 mm

Išorinis \varnothing D: 80 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
laikiklio kvadratui	20 mm
P	30 mm
Užveržiamas ilgis L_1	45 mm
Išorinis \varnothing D	80 mm
Laikiklis	HSK-T 63

Laikiklio norma	ISO 12164-3
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Peilio laikiklis