

**Garant****Sriegimo galvutė, Tipas: 12/1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

334100 12/1

GTIN

4045197152336

Produktų klasė

31M

**Aprašymas****Modelis:**

- Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavara (atspari dilimui rutulinė sistema!).
- Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug  $1,8 \times n_{maks.}$ ).
- Su ašinio ilgio kompensacija.
- Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
- Nereikia techninės priežiūros
- Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
- Su greitojo keitimo sistema.

**Paskirtis:**

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosoms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335420; 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335610).

**Priedai pasirinktinai:**

Greito keitimo viršūnės žr.: Nr. 335420 / 335430 (**be** apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (**su** apsaugine mova).

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	80 mm
Atitraukimo ilgis B	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Morzės kūgis MK	1
L <sub>1</sub>	60 mm
Ilgio kompensacija tempiant	12,5 mm
Atstumas nuo staklių suklio	140 mm
maksimalus pradinis sukimosi greitis	1200 min <sup>-1</sup>
Pjovimo ribos	M3 – M12
Produkto rūšis	Sriegimo galvutė

## Priedai

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335610 4,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 10 mm	335420 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335610 3,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7 mm	335610 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335420 11
	335610 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9 mm

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 4,5 mm

335420 4,5

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm

335610 8

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 3,5 mm

335420 3,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm

335420 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm

335420 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm

335610 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335610 11