

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, PSC 63, Sriegiams: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334660 M3-12
GTIN	4045197546821
Produktų klasė	31M

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
- Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.

Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420–335660.

Vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 26623-2

Ilgio kompensacija gniuždant: 7,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 7,5 mm

Išorinis Ø D: 41 mm

Vidinis Ø D₁: 19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 73 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	73 mm
Ilgio kompensacija tempiant	7,5 mm
Išorinis Ø D	41 mm
Vidinis Ø D ₁	19 mm
Sriegiams	M3 – M12
Ilgio kompensacija gniuždant	7,5 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 3,5 mm	335645 3,5
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 4,5 mm	335645 4,5
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 8 mm	335420 8
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 7 mm	335420 7
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 6 mm	335420 6
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 6 mm	335645 6
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8 mm	335610 8
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10 mm	335610 10
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 9 mm	335420 9
	335420 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 11 mm

Greitojo keitimo įvorių rinkinys, be apsauginės movos, 8-ių
dalių

335460

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 6 mm

335610 6

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 3,5 mm

335610 3,5

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 9 mm

335610 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 11 mm

335610 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 10 mm

335420 10

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 7
mm

335645 7

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 9
mm

335645 9

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 4,5 mm

335610 4,5

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 4,5 mm

335420 4,5

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 8
mm

335645 8

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto
Ø 7 mm

335610 7

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto
Ø 3,5 mm

335420 3,5

Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 10
mm

335645 10