

**HOLEX****Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M3–12, Sriegiklio koto Ø: 3,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	335420 3,5
GTIN	4045197152459
Produktų klasė	32H

**Aprašymas****Modelis:**

Greitojo keitimo įvorės **be** apsauginės movos.

**Paskirtis:**

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

**Pastaba:**

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu ( $R_z 600 - 800 \text{ N/mm}^2$ ). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

**Techninis aprašymas**

Sriegiklio koto Ø	3,5 mm
Koto keturbriaunis	2,7 mm
Sriegiklio ribos	M3–12
Išorinis Ø D	30 mm
Koto Ø d	19 mm

Jungties ilgis L	21,5 mm
Darbinės dalies ilgis H	7 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo įdėklas